

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ○ ○ ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Puretech air

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 200 kg

Грузоподъемность статическая 400 kg

Общий вес 2,44 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Листовая сталь

мягкий

Материал протектора Пневматическая шина,
профиль блокаПодшипник Роликовый (Игольчатый)
подшипник

Защита от проводов Без защиты резьбы

Диаметр 400 mm

Ширина Протектор 100 mm

Диаметр отверстия Ось 25 mm

Длина хаба 74 mm

Твердость Протектор (A) 55 Береговая A

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

