

## ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha stainless               |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg                        |
| Nośność statyczne              | 300 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 108 mm                        |
| Waga całkowita                 | 0,663 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                       |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko walcowe, Nierdzewne    |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Średnica             | 80 mm                          |
| Szerokość Bieżnia    | 34 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Nierdzewne, ciężka  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane          |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg                 | 44,5 mm             |
| Promień działania koła | 84,5 mm             |
| Zasięg działania koła  | 169 mm              |
| Nierdzewne             | ✓                   |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm          |

# ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

8470UOD080P30- $\phi 11$

