

# NOVATECH

ITP160X50-Ø20 HL54

EAN 4031582456783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 알루미늄       |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조  |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 160 mm     |
| 트레드 폭      | 50 mm      |
| 차축 홀 직경    | 20 mm      |
| 허브 길이      | 54 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Novatech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 kg          |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 kg          |
| 적재 용량 정적       | 1600 kg         |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C           |
| 전체 체중          | 1.1 kg          |

# NOVATECH

ITP160X50-Ø20 HL54

EAN 4031582456783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

