TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,24 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	43 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	58 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH