



ROUE


Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	720 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.38 kg




DURATECH

TOO 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322491

Numéro de commande 00804809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.