

## GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Galea stainless                 |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                          |
| Conductivo eléctrico          | No                              |
| Inoxidable                    | Sí                              |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                           |
| Altura total                  | 163 mm                          |
| Peso total                    | 0.57 kg                         |

## SOPORTE

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                                  |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado                                    |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Desplazamiento           | 40 mm                                      |
| Interferencia de giro    | 205 mm                                     |

## ARO

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                                |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica                           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                      |
| Diámetro                           | 125 mm                                       |
| Ancho de Banda de rodadura         | 30 mm                                        |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                                   |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 90 mm             |
| Anchura de la placa                        | 70 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 60 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 70 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 50 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 55 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 8 mm              |

# GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

