

AGILA

2470PJH075P40

EAN 4031582323757  
Número de comanda 00003940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila                 |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 75 kg                 |
| Tracidad de carga estàtica | 150 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 100 mm                |
| Àmplia general             | 43 mm                 |
| Pes total                  | 0,258 kg              |

RODA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè             |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic  |
| El Bearing                          | Coixinet llis           |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles  |
| Diametralització                    | 75 mm                   |
| Banda de rodadura ample             | 25 mm                   |
| Corporació ample                    | 25 mm                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 24 mm               |
| Scio de giro         | 61,5 mm             |
| Sterferencia de giro | 123 mm              |
| Dome Dictel          | 43 mm               |

FITACIÓ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa de placa |
| Placa llarga                          | 60 mm          |
| Placa ampla                           | 60 mm          |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 38 mm          |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 48 mm          |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 38 mm          |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 48 mm          |
| Placa de diàmetre                     | 6,3 mm         |

# AGILA

2470PJH075P40

EAN 4031582323757  
Número de comanda 00003940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

