

NOVATECH

FTP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329452

Numéro de commande 00800993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2,446 kg

NOVATECH

FTP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329452

Numéro de commande 00800993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

