

AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila care
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напрямку
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	138 mm
Загальна вага	0,799 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	88 mm
Поворотне з'єднання	176 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	96 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

