

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479

Numero d'ordine 00028596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	40 kg
Elettricamente conduttivo	✓
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Altezza totale	69 mm
Larghezza complessiva	35 mm
Peso complessivo	0,154 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Cuscinetto	Coni di sfere
Colore Ruota	Passivato blu
Parafili	Con parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	19 mm
Larghezza corpo	19 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	27 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	55 mm
Larghezza della piastra	55 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	38,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	44 mm
Larghezza foro piastra (minima)	38,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)	44 mm
Diametro del foro della piastra	6,3 mm

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479

Numero d'ordine 00028596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

