INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LINEA

## 5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur totale | 54 mm |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Tige pivotante |
| Couleur de la chape | Gris blanc (RAL9002) |
| Déport | 23 mm |
| Rayon d'encombrement | 81 mm |
| Diamètre d'encombrement | 162 mm |
| Diamètre du dôme | 30 mm |
| Diamètre du filetage | 10 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Rivelé |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 15 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Tige filetée avec Collet hexagonal, haut |
| Tige Diamètre Tige | 10 mm |
| Tige Longueur Tige | 15 mm |

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

## 5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH