

# SUPRATECH

PJZ152

EAN 4031582451405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,65 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse, non usiné
Diamètre	152 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	31 mm