

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	310 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	150 mm
Largura geral	118 mm
Peso geral	6,66 kg

SUPORTE

Offset	30 mm
Raio giratório	84 mm
Interferência giratória	168 mm
Diâmetro do dome	104 mm

RODA

Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	30 mm
Largura do corpo	30 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	112 mm
Largura da placa	112 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	92 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Número de encomenda 00800103

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

