
INFORMACIJE O PROIZVODU

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron twin
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	7200 kg
Nosivost na 6 km/h	5000 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	10800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	510 mm
Ukupna širina	285 mm
Ukupna težina	71.44 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
Boja	Transparentni premaz
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	235 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	400 mm
Širina omotac	80 mm
Širina tela	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	270 mm
Širina ploče	250 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	210 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	230 mm
Prečnik otvora ploče	17 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP400P68


EAN 4031582317022

Broj porudžbine 00801592

Crteži proizvoda







© Copyright 2026 TENTE International GmbH