

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Acer, pesada
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Grey / No Marcatge
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	540 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	450 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	900 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	1,12 kg

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Número de comanda 00830558
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SFP 160x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322700

Número de comanda 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.