

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	550 kg
Portata a 4 km/h	550 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	550 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	102 mm
Larghezza complessiva	86 mm
Peso complessivo	2 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	46 mm
Raggio di piroettamento	77,5 mm
Ingombro di piroettamento	155 mm
Diametro cuffia superiore	86 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	63 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	90 mm
Larghezza della piastra	90 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	70 mm
Larghezza foro piastra (massima)	70 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Numero d'ordine 00062069
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

