



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Zeta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	164 mm
Largeur totale	96 mm
Poids	2,573 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, forte charge
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	117,5 mm
Diamètre d'encombrement	235 mm
Diamètre du dôme	96 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ZETA

4680TOO125P63

EAN 4031582307832

Numéro de commande 00804281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

