

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,37 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknutý
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola	Přírodní bílá
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	38 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44 mm
Šířka středu kola	38 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Objednací číslo 00034192
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

