

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	250 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	0,7 kg
Teljes szélesség	70 mm

VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	36 mm
Körbeforgás	126 mm
Kupola átmérője	70 mm

KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy, tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	73 mm
Talplemez szélessége	73 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	58 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	58 mm
Tengely furat átmérője	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

Rendelési szám 00062076

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

