

# KAPPA

9680IEP160P63 CL67

EAN 4031582315141  
Objednávací číslo 00830411

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Kappa                        |
| Typ                         | Otočné Kolečko               |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 350 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 280 kg                       |
| Statická Nosnost            | 700 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                        |
| Celková výška               | 205 mm                       |
| Stavební výška              | 110 mm                       |
| Celková hmotnost            | 4,136 kg                     |

## KOLO

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiál středu    | Hliník                                     |
|                    | měkký                                      |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                   |
| Osa kola           | Šroub s maticí                             |
| Barva Kola         | Jet black (podobný RAL9005)                |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                |
| Průměr             | 160 mm                                     |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                                      |
| Šířka středu kola  | 50 mm                                      |
| Tvrdość Běhoun (A) | 68 Obuv A                                  |

## UCHYCENÍ

|                 |  |
|-----------------|--|
| Materiál        | Litina nebo kovaná litina, těžká           |
| Tvar Vidlice    | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko  | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení         | 58 mm                                      |
| Poloměr otáčení | 140 mm                                     |
| Průměr otáčení  | 280 mm                                     |
|                 | ✓  |
| Poloměr otáčení | 111 mm                                     |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 135 mm               |
| Šířka plotny                    | 110 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# KAPPA

9680IEP160P63 CL67

EAN 4031582315141  
Objednáací číslo 00830411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

