

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2,82 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Numéro de commande 00038262
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

