

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Номер на поръчката 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Duratech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 900 kg

Статичен Товароносимост 1800 kg

Температурен диапазон (минимален) -40 °C

Температурен диапазон (максимален) 80 °C

Общо тегло 0,547 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	88 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	90 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Номер на поръчката 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

