

## ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Anika                                               |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 40 kg                                               |
| Електропровідність                 | Ні                                                  |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                                  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 80 kg                                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                              |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                               |
| Загальна висота                    | 57 mm                                               |
| Загальна ширина                    | 37 mm                                               |
| Загальна вага                      | 0,65 kg                                             |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                    |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 64 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 128 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 18 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                               |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний                |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 55 mm                                  |
| Протектор               | 11 mm                                  |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm                          |

Нагорода  
Interzum

