产品信息

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总高	99 mm
总宽度	71 mm
总重量	0.87 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	31.3 mm
旋转半径	99 mm
转向干涉	198 mm
圆顶直径	65 mm

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	10.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899

订单号 00003076

产品图纸





© Copyright 2026 TENTE International GmbH