

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Número de pedido 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

SOPORTE

Desplazamiento	30 mm
Radio de giro	90 mm
Interferencia de giro	180 mm
Diámetro del domo	112 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	112 mm
Anchura de la placa	112 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	92 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	92 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	120 mm
Ancho total	128 mm
Peso total	6,97 kg

ARO

Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Número de pedido 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

