

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	10 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	20 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	36 mm
总宽度	24 mm
总重量	0.03 kg

支架

外壳材料	钢板，轻型
支架形状	宽
旋转轴承	单滚珠座圈
颜色	蓝色钝化
偏移量	9 mm
旋转半径	21.5 mm
转向干涉	43 mm
圆顶直径	24.5 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	25 mm
胎面宽度	12 mm
轮体宽度	12 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	35 mm
上板宽	30 mm
上板孔长度（最大）	23 mm
上板孔宽度（最大）	28 mm
上板孔直径	4.2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

订单号 00032081

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

