

# ALPHA

3477UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582305821

Numer zamówienia 00030348



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe z blokadą pełną |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 250 kg                         |
| Nośność statyczne              | 500 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 161 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 98 mm                          |
| Waga całkowita                 | 2,023 kg                       |

## KOŁO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiał ciała       | Poliamid                                |
|                      | miękki                                  |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                         |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki          |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                  |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                       |
| Średnica             | 125 mm                                  |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                                   |
| Szerokość korpusu    | 40 mm                                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A                              |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 60 mm                   |
| Promień działania koła | 167 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 334 mm                  |
| Średnica kopuły        | 98 mm                   |

## MOCOWANIE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ALPHA

3477UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582305821

Numer zamówienia 00030348



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

