

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Električni provod	✓
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	61 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0,1054 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	polipropilen
oblik viljuska	Kućište za dva Tocak, zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo, okretanje
okretni radijus	51 mm
Otpor okretanju	102 mm
Prečnik kupole	45 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

