

# ALPHA SMART

3377DVR125P62

EAN 4031582331592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 움직임 소음 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 내마모성   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 부식방지   | ○ ○ ○ ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Alpha smart        |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 전기 전도성         | 아니요                |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C              |
| 총높이            | 155 mm             |
| 전체 체중          | 1.27 kg            |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 무거움  |
| Fork 외형 | 슬림       |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 40 mm    |
| 회전 반경   | 116.5 mm |
| 회전 간섭   | 233 mm   |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 강판         |
| 트레드 재질     | 단단한 고무 검은색 |
| 베어링        | 롤러 베어링     |
| 차축         | 너트로 고정     |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 125 mm     |
| 트레드 폭      | 24 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 85 Shore A |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 105 mm    |
| 플레이트 너비        | 85 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 77 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 60 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 9 mm      |

# ALPHA SMART

3377DVR125P62

EAN 4031582331592

주문 번호 00038232  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

