

# AGILA LIGHT

1470PA0075P30-11 TENTE

EAN 4031582338478

Número de comanda 00900429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila light

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 60 kg

Tracidad de carga estàtica 120 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 100 mm

Àmplia general 44 mm

Pes total 0,213 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat

El Bearing Coixinet llis

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 75 mm

Banda de rodadura ample 25 mm

Corporació ample 25 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 91 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 40 Shore D

## SUPORT

Material Acero, luz

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Passivat blau

Desplaçament 25 mm

Scio de giro 62,5 mm

Sterferencia de giro 125 mm

Dome Dictel 41 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 11 mm

Col·lecció Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.