

ALPHA

3470PIO125P30-13

EAN 4031582303759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type | Roulette pivotante |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Poids | 1,027 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur du bandage | Gris argenté (RAL7001) |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 37 mm |
| Largeur du corps de roue | 37 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 102,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm |

ALPHA

3470PIO125P30-13

EAN 4031582303759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

