

## ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ● ● |
| Атриція               | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Elastech                              |
| Тип                                | Колесо                                |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 500 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 400 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1000 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                                 |
| Загальна вага                      | 2,34 kg                               |

## КОЛЕСО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness          | м'який                                        |
| Матеріал тіла           | Алюміній                                      |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник               |
| Колір Колесо            | Сірий / не маркування                         |
| Захист різьби           | Без різьби                                    |
| Діаметр                 | 250 mm                                        |
| Протектор               | 50 mm                                         |
| Діаметр отвору Вісь     | 25 mm                                         |
| Довжина хаба            | 60 mm                                         |
| Ширина тіла             | 50 mm                                         |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A                               |

# ELASTECH


IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Номер замовлення 00836073  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582366297

Номер замовлення: 4031582366073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.