

ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Номер заказа 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	300 mm
Ширина Протектор	55 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	55 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ● ●

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	480 kg
Грузоподъемность статическая	1200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	3,865 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Номер заказа 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

