

NOVATECH

FTP250X80-Ø35 HL90 TFR

EAN 4031582389548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Colatura
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Asse diametro del foro	35 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	2160 kg
Portata a 6 km/h	1800 kg
Portata statica	4320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	11,906 kg

NOVATECH

FTP250X80-Ø35 HL90 TFR

EAN 4031582389548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

