

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Rendelési szám 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○○○○○

Mozgás zajkibocsátása ○○○○○

Kopás ○○○○○

Korrozióálló képesség ○○○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	310 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	150 mm
Teljes szélesség	131 mm
Összsúly	7,01 kg

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	91 mm
Körbeforgás	182 mm
Kupola átmérője	104 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	112 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	92 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Rendelési szám 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

