ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	59 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,13 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Цинк-д'є-лиття / Алюміній
Вила Форма	Кронштейн Колесо, закритий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	51 mm
Поворотне з'єднання	102 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Номер замовлення 00073573

Креслення продукту

