

## LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Pasūtījuma numurs 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullīa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Lumina                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 40 kg                            |
| Statiskā kravnesība                  | 80 kg                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 56 mm                            |
| Kopējais platums                     | 54 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,054 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Protektors krāsa       | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 50 mm                            |
| Protektora platums     | 7 mm                             |
| Korpusa platums        | 7 mm                             |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Materiāls           | Polipropilēns                                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins, aizvērts ar kupolu |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis                               |
| Ofsets              | 20 mm                                         |
| Pagrieziņa rādiuss  | 52 mm                                         |
| Grozāms savienojums | 104 mm                                        |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 8 mm                         |

# LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Pasūtījuma numurs 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

