PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	720 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,62 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	90 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	90 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6304

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 082x90-Ø20 HL90


EAN 4031582322620

Bestelnummer 00827989

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH