

LUMINA

R10-8X10 / 8

EAN 4031582351408



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo de carcasa	Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Altura total	3,5 mm

ARO

Eje	Remachado
-----	-----------

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga roscada
Diámetro del Espiga	8 mm