

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Номер на поръчката 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 100 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 101 mm

Обща ширина 61 mm

Общо тегло 1,546 kg

КОЛЕЛО

Лагер Необорудван център

Диаметър 75 mm

Ширина на Резба 30 mm

Ширина на тялото 30 mm

ВИЛКА

Изместване 30 mm

Радиус на завъртане 68 mm

Интерференция при завъртане 136 mm

Диаметър на купол 58 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката 95 mm

Ширина на плаката 64 mm

Дължина на отвора на плаката (минимална) 78 mm

Дължина на отвора на плаката (максимална) 45 mm

Ширина на отвора на плаката (минимална) 78 mm

Ширина на отвора на плаката (максимална) 72 mm

Диаметър на отвора на плаката 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Номер на поръчката 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

