TERMÉKINFORMÁCIÓK

# LUMINA

## 5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●○○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●○○ |
| Kopás | ●●●●○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●○○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Lumina |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,28 kg |
| Teljes szélesség | 65 mm |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Poliamid |
| Villa alakja | Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával |
| Forgócsapágy | Csap, forgatható |
| Szín | Fehéralumínium (RAL9006) |
| Ellensúlyoz | 30 mm |
| Körbeforgás | 146 mm |
| Kupola átmérője | 45 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
| Tengely | Szegecselt |
| Futófelület színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Kerék színe | Fehéralumínium (RAL9006) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 10 mm |
| Tengely furat átmérője | 0 mm |
| Kerékagy hossza | 0 mm |
| Test szélessége | 10 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Rendelési szám 00074379

**Termékrajzok**