

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Duratech heat

Тип Колело

Стандартен EN12530 – Изделителни колела

Товароносимост при 3 км/ч 50 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Да

Статичен Товароносимост 100 kg

Температурен диапазон
(минимален) -40 °CТемпературен диапазон
(максимален) 134 °C

Общо тегло 0.08 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото Термопластична синтетика,
Устойчивост на температура

Материал на реазбата Идентично с тяло на Колело

Лагер Суха носеща храст

Цвят на Колело Черно

Диаметър 75 mm

Ширина на Резба 25 mm

Диаметър на отворите Ос 8 mm

Дължина на центъра 27 mm

Ширина на тялото 25 mm

Твърдост на Резба (D) 80 бряг D

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Номер на поръчката 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

