

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ○ ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech heat
Тип	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	134 °C
Общо тегло	0.08 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Термопластична синтетика, Устойчивост на температура
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Суха носеща храст
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	27 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (D)	80 бряг D

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Номер на поръчката 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

