

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Numărul de comandă 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă , foarte grea |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Alb natural |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
| Tip rulment | 6304 |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare | ● ● ○ ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs | Duratech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1680 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1400 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 2800 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 0,702 kg |

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Numărul de comandă 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

