

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	82,5 mm
Àmplia general	70 mm
Pes total	0,7 kg

SUPORT

Color	Blanco
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	63 mm
Sterferencia de giro	126 mm
Dome Dictel	70 mm

RODA

El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color	Negre
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Número de comanda 00062081

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

