

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu

Novatech

Typ

Koło

Nośność przy 3 km/h

550 kg

Przewodzące prąd elektryczny

Nie

Nierdzewne

Nie

Nośność statyczne

1100 kg

Zakres temperatur (minimalny)

-20 °C

Zakres temperatur (maksymalny)

60 °C

KOŁO

Materiał ciała

Niezdefiniowany

Materiał bieżni

Polipropylen, miękki

Średnica

75 mm

Szerokość Bieżnia

60 mm

Twardość Bieżnia (A)

92 Shore A

Średnica łożysko kulkowe

47 mm

Szerokość łożysko kulkowe

14 mm

Product Drawings

