INFORMACJE O PRODUKCIE

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	60 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica Łożysko kulkowe	47 mm
Szerokość Łożysko kulkowe	14 mm

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	550 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu





