INFORMAÇÕES DO PRODUTO

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	35 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	70 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,01 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	38 mm
Largura do Piso	20 mm
Diâmetro do furo do eixo	6 mm
Comprimento do cubo	21,5 mm
Largura do corpo	20 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Número de encomenda 00050767

Desenhos do produto

