

## LEVINA STAINLESS

5381PJC125P30-11 XL

EAN 4031582382082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Levina stainless                               |
| Тип                                   | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12530 – Изделителни колела                   |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 100 kg                                         |
| Електропроводим                       | Не                                             |
| Неръждаемост                          | Да                                             |
| Статичен Товароносимост               | 200 kg                                         |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -10 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 40 °C                                          |
| Обща височина                         | 161 mm                                         |
| Общо тегло                            | 0.6 kg                                         |

## ВИЛКА

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид                                             |
| Форма Вилица                | Тънък                                                |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка,<br>Закалено или Неръждаемост |
| Изместване                  | 38.5 mm                                              |
| Радиус на завъртане         | 130 mm                                               |
| Интерференция при завъртане | 260 mm                                               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                            |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук                   |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер ,<br>Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба         |
| Диаметър              | 125 mm                                  |
| Ширина на Резба       | 32 mm                                   |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm         |



Универсална  
награда за  
Дизайн



Deutscher  
Дизайн  
Club

# LEVINA STAINLESS


5381PJC125P30-11 XL

EAN 4031582382082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Универсална  
награда за  
Дизайн



Deutscher  
Дизайн  
Club