

ALPHA

3477DYR160P63

EAN 4031582399264

Номер заказа 00028780



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	135 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	270 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	2,579 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, черная, электропроводная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	40 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	60 mm
Радиус поворота	167 mm
Поворотное соединение	334 mm
Диаметр купола	96 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ALPHA

3477DYR160P63

EAN 4031582399264
Номер заказа 00028780



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

